



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Suitable for two connectors
Farbton	Weiß

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Stecker	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Installationsrichtung	Gerade
Hauptfarbton	Weiß

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,700 cm
VPE 1 Breite	6,900 cm
VPE 1 Länge	7,000 cm
VPE 1 Gewicht	42,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,700 cm
VPE 2 Breite	17,700 cm
VPE 2 Länge	26,100 cm
VPE 2 Gewicht	552,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	19,700 cm
VPE 3 Breite	30,600 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	2,570 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------