



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Produkt oder Komponententyp | Kupfer-Patchkabel |
| Farbe | Grau |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|-------------------------------------|
| Kabeltyp | Kabel mit 4-paarig verdrehten Adern |
| Anschlussstyp | UAE/TAE |
| Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes | 3 |
| AWG Messgerät | AWG 26 |
| Kabellänge | 35 cm |

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 15 g |
| Höhe VPE1 | 0,8 cm |
| Breite VPE1 | 12 cm |
| Länge VPE1 | 14,5 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | CAR |
| Inhaltsmenge VPE2 | 150 |
| Gewicht VPE2 | 2,7 kg |
| Höhe VPE2 | 18,5 cm |
| Breite VPE2 | 30 cm |
| Länge VPE2 | 40 cm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
