

### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten
Produkt oder Komponententyp	Kupfer-Patch-Panel
Farbton	Lichtgrau
Farbcode	RAL 7035

### Zusatzmerkmale

Steckertyp	6 RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit	<= 100 Mbit/s
Maximale Leitungslänge zwischen Geräten	50 m
Montagehalterung	DIN-Schiene
18 mm Einheiten	6
Anschlüsse - Klemmen	LSA
Breite	108 mm



### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	255 g
Höhe VPE1	7 cm
Breite VPE1	9 cm
Länge VPE1	13 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	16
Gewicht VPE2	4,49 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------