



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anschlussstyp	XLR
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen	1
Installationsrichtung	Gerade
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Material	Thermoplastisch
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,900 cm
VPE 1 Breite	7,100 cm
VPE 1 Länge	7,200 cm
VPE 1 Gewicht	32,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,600 cm
VPE 2 Breite	7,700 cm
VPE 2 Länge	8,400 cm
VPE 2 Gewicht	176,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	19,600 cm
VPE 3 Breite	30,400 cm
VPE 3 Länge	40,500 cm
VPE 3 Gewicht	5,666 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------