



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten M-Smart
Sichtblendenbezeichnung	M-Smart
Produkt oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Farbton	Polarweiß glänzend
Farbcode	RAL 9010
Zusätzliche Informationen	Mit Label

### Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	1 Reihe
Montagevariante	Horizontal und vertikal
Material	Polycarbonat glänzend

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	20 g
Höhe VPE1	1 cm
Breite VPE1	8,1 cm
Länge VPE1	8,1 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	2
Gewicht VPE2	54 g
Höhe VPE2	9,2 cm
Breite VPE2	2,6 cm
Länge VPE2	9,2 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	176
Gewicht VPE3	5,16 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Cradle to Cradle	 Bronze
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------