



Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Baureihe	MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unverzögerter Spannungsauslöser
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	24 V AC 50/60 Hz 24 - 30 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,7 - 1,1 x Un Öffnung
[tA] Antwortzeit	50 ms +/-10 % für MasterPact NT 50 ms +/-10 % für MasterPact NW
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	6,1 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	1,16 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------