



### Hauptmerkmale

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe                     | Merten       |
| Ästhetischer Name            | M-Plan metal |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen |

### Zusatzmerkmale

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Anzahl der Reihen         | 2fach       |
| Farbton                   | Rhodiumgrau |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend    |
| Material                  | Metall      |
| Schutzart (IP)            | IP20        |
| Höhe                      | 90 mm       |
| Breite                    | 163 mm      |
| Tiefe                     | 12 mm       |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,600 cm  |
| VPE 1 Breite  | 9,200 cm  |
| VPE 1 Länge   | 16,600 cm |
| VPE 1 Gewicht | 214,000 g |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 48        |
| VPE 2 Höhe    | 21,300 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,700 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 10,678 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Umweltproduktdeklaration    |  <a href="#">Produktumweltprofil</a> |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich  |

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

---