



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten M-Smart
Sichtblendenbezeichnung	M-Smart
Produkt oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Farbton	Polarweiß glänzend
Farbcode	RAL 9010
Zusätzliche Informationen	Klappdeckel

Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	1 Reihe
Montagevariante	Horizontal und vertikal
Material	Polycarbonat glänzend

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	50 g
Höhe VPE1	2,3 cm
Breite VPE1	9 cm
Länge VPE1	9 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	300 g
Höhe VPE2	9,3 cm
Breite VPE2	9,3 cm
Länge VPE2	24,4 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	40
Gewicht VPE3	2,81 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------