



### Hauptmerkmale

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | MasterPact NW                                            |
| Produkt- oder Komponententyp | Anschluss vorne                                          |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör                                         |
| Kompatible Produktfamilie    | Masterpact Masterpact NW25<br>Masterpact Masterpact NW32 |
| Beschreibung der Pole        | 4P                                                       |
| Montagemodus                 | Einschubtechnik                                          |
| [In] Bemessungsstrom         | 2500...3200 A                                            |

### Zusatzmerkmale

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Position des Anschlusses | Frontseite |
| Lokalisierung am Gerät   | Unten      |
| Anschlussraster          | 115 mm     |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 2,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 18,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 8,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 9,24 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|