



### Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Baureihe	MasterPact NW MasterPact NW DC Masterpact NW NAVY
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unterspannungsauslöser
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerspannung	100 - 130 V AC 50/60 Hz 100 - 130 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Einschubtechnik
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC

### Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,35 - 0,7 x Un Öffnung 0,85 Un Schließung
[tA] Antwortzeit	90 ms +/-5 %
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	6,0 cm
VPE 1 Gewicht	180,0 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------