



### Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Baureihe	MasterPact NW MasterPact NW DC
Kurzbezeichnung des Geräts	zweite MX
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Zweite Öffnerspule Unverzögerter Spannungsauslöser
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	24 V AC 50/60 Hz 24 - 30 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Einschubtechnik
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC

### Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,7 - 1,1 x Un Öffnung
[tA] Antwortzeit	50 ms +/-10 %
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	6,1 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	1,166 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------