



### Hauptmerkmale

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe                     | Merten       |
| Ästhetischer Name            | M-Plan II    |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckrahmen |

### Zusatzmerkmale

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Anzahl der Reihen         | 2fach                |
| Farbton                   | Polarweiß (RAL 9010) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt                 |
| Material                  | Thermoplastisch      |
| Schutzart (IP)            | IP20                 |
| Höhe                      | 90 mm                |
| Breite                    | 163 mm               |
| Tiefe                     | 12 mm                |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 1,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,8 cm  |
| VPE 1 Länge   | 15,7 cm |
| VPE 1 Gewicht | 27,0 g  |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 9,2 cm  |
| VPE 2 Breite  | 12,1 cm |
| VPE 2 Länge   | 16,2 cm |
| VPE 2 Gewicht | 332,0 g |
| VPE 3 Art     | CAR     |
| VPE 3 Menge   | 90      |
| VPE 3 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,39 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|