



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System M
Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose mit Zeitschaltuhr
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Farbton	Weiß (RAL 9016)

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Steckdosen	1
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Lokale Signalisierung	Mit Beleuchtung
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Bemessungsstrom	8 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Schutzart	Absicherung durch Miniatursicherungen
Zeitverzögerungsbereich	15 min - 8 h
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Material	Polykarbonat glänzend
Höhe	72 mm
Breite	72 mm
Tiefe	62 mm

### Montage

Oberflächenbehandlung	Antibakteriell
Schutzart (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,9 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	159,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm

VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,18 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------