



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Produkt oder Komponententyp | Funksender |
| Bus Typ | Funkübertragung |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Funktion verfügbar | Mit integrierter Buskopplung |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbaugeschloß |
| Übertragungsfrequenz | 838 MHz |
| Nennausgangsleistung | Lieferung Signalspannung |
| Nenningangsleistung | 4 binär |
| Höhe | 43 mm |
| Breite | 41 mm |
| Tiefe | 14 mm |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Gewicht VPE1 | 39,0 g |
| Höhe VPE1 | 3,2 cm |
| Breite VPE1 | 7,4 cm |
| Länge VPE1 | 7,4 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | CAR |
| Inhaltsmenge VPE2 | 100 |
| Gewicht VPE2 | 4,31 kg |
| Höhe VPE2 | 18,5 cm |
| Breite VPE2 | 30 cm |
| Länge VPE2 | 40 cm |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|