



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | ELSO                                                                         |
| Kompatibilität des Bereichs  | ELSO Renovierung                                                             |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste                                                                   |
| Gerätedarstellung            | Vollständiges Produkt                                                        |
| Farbton                      | Perlweiß (RAL 1013)                                                          |
| Lichtquelle                  | LED, Stromaufnahme: 2 mA bei 12 V DC<br>LED, Stromaufnahme: 5 mA bei 24 V DC |
| Gelieferte Ausrüstung        | Label holder                                                                 |
| Menge pro Satz               | Satz à 10                                                                    |

### Zusatzmerkmale

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Stellglied           | Drucktaste                                                   |
| Gehäusevariante      | Einbau                                                       |
| Schalterfunktion     | Drucktaster "S"                                              |
| Anzahl der Wippen    | 1                                                            |
| Bemessungsstrom      | 1 A bei 12/24 V AC                                           |
| Beschriftung         | Ohne Beschriftung                                            |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen flexibel<br>Schraubenlose Klemmen fest |
| Material             | Thermoplastisch                                              |
| Einbautiefe          | 24 mm                                                        |
| Höhe                 | 80 mm                                                        |
| Breite               | 80 mm                                                        |
| Projektierungstiefe  | 15,9 mm                                                      |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 8,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 44,36 g |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 8,7 cm  |
| VPE 2 Breite  | 10,6 cm |
| VPE 2 Länge   | 22,8 cm |
| VPE 2 Gewicht | 443,6 g |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|