



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Stellglied	Drucktaste
Gehäusevariante	Oberfläche
Schalterfunktion	Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen	1
Bemessungsstrom	1 A bei 42 V AC
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen flexibel Schraubenlose Klemmen fest
Material	Thermoplastisch
Höhe	80 mm
Breite	80 mm
Projektionstiefe	28,9 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	36,32 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10,6 cm
VPE 2 Länge	22,8 cm
VPE 2 Gewicht	337 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	18 cm
VPE 3 Breite	23,5 cm

VPE 3 Länge	31,8 cm
VPE 3 Gewicht	2,179 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------