



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Komplett ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp	Montagekasten
Farbton	Grau
Menge pro Satz	Satz von 80

### Zusatzmerkmale

Zielort Produkt	42 V Schalter
Gehäusevariante	Oberfläche Einbau

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	10,05 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	17,4 cm
VPE 2 Breite	16,7 cm
VPE 2 Länge	25,6 cm
VPE 2 Gewicht	804 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	6080
VPE 3 Höhe	86,5 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	83,104 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------