



Hauptmerkmale

Baureihe	Anschließen
Produkt oder Komponententyp	Schaltaktor
Bus Typ	Funkübertragung
Anzahl von Kontakten	2
Schutzart (IP)	IP20

Zusatzmerkmale

Betriebsmodus	Manuell
Funktion verfügbar	Mit integrierter Buskopplung
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Nennstrom [In]	6 A
Schaltleistung in W	600
Anzeigen am Gerät	LED

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	42 g
Höhe VPE1	3,2 cm
Breite VPE1	7,4 cm
Länge VPE1	7,4 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	100
Gewicht VPE2	6,71 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------