



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Renovierung
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Farbton	Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Gehäusevariante	Oberfläche
Produktbestimmung	Sockelsteckdose
Bemessungsstrom	16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm ² Schraubklemme:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm ²
Material	Thermoplastisch
Einbautiefe	48 mm
Höhe	165,5 mm
Breite	86 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	150,16 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	5,3 cm
VPE 2 Breite	17,2 cm
VPE 2 Länge	44,1 cm
VPE 2 Gewicht	714,7 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	45,1 cm
VPE 3 Breite	28,3 cm

VPE 3 Länge	35,2 cm
VPE 3 Gewicht	7,508 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------