



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktserie | Merten M-Plan |
| Sichtblendenbezeichnung | M-Plan |
| Produkt oder Komponententyp | Abdeckrahmen |
| Farbton | Polarweiß glänzend |
| Farbcode | RAL 9010 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Anzahl Reihen | 1 Reihe |
| Montagevariante | Horizontal und vertikal |
| Material | Polycarbonat glänzend |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Packing Units

| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 23 g |
| Höhe VPE1 | 1 cm |
| Breite VPE1 | 8,6 cm |
| Länge VPE1 | 8,3 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | BB1 |
| Inhaltsmenge VPE2 | 10 |
| Gewicht VPE2 | 261 g |
| Höhe VPE2 | 9,2 cm |
| Breite VPE2 | 9,2 cm |
| Länge VPE2 | 12,1 cm |
| Verpackungstyp VPE3 | CAR |
| Inhaltsmenge VPE3 | 300 |
| Gewicht VPE3 | 8,24 kg |
| Höhe VPE3 | 32,5 cm |
| Breite VPE3 | 30 cm |
| Länge VPE3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|