



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Produktbestimmung	System M-Einsatz
Gerätedarstellung	Zwischenring
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Mit Klappdeckel
Farbe	Aluminium

Zusatzmerkmale

Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Steckbar
Material	Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Hauptfarbton	Aluminium

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,700 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	9,100 cm
VPE 1 Gewicht	26,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,600 cm
VPE 2 Breite	7,900 cm
VPE 2 Länge	12,600 cm
VPE 2 Gewicht	172,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	19,600 cm
VPE 3 Breite	31,300 cm
VPE 3 Länge	41,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,498 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------