



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	Fernbedienungsrelais
Lasttyp	230 V Glühlampe: 2.000 W 230 V Halogenlampe: 2.000 W 230 V konventioneller Transformator: 2.000 W 230 V elektronischer Transformator: 2.000 W
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Stromaufnahme	33 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	12 V AC - 20 - 30 %;
Montagehalterung	DIN-Schiene
Farbe	Grün

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,1 cm
VPE 1 Breite	3,9 cm
VPE 1 Länge	3,9 cm
VPE 1 Gewicht	63,8 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	3360
VPE 2 Höhe	100 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	231,84 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------