



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Produkttyp	Schlauchadapter
Art des Bodens	Estrich Doppelboden Hohlraumboden
Form der Bodendose	Quadratisch Rechteckig
Farbe	Gelb (NC S 0800-Y20R)
Mengenpaket 1 / Einheit	1

Zusatzmerkmale

Geeignet für	Für Ø 50 mm Kanal
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Anzahl der Module	Ohne Module
Produktmaterial	PP (Polypropylen)
Länge	257 mm
Höhe	55 mm
Breite	40 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,900 cm
VPE 1 Breite	22,200 cm
VPE 1 Länge	5,500 cm
VPE 1 Gewicht	72,000 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,800 cm
VPE 2 Breite	50,200 cm
VPE 2 Länge	29,000 cm
VPE 2 Gewicht	766,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	40,400 cm
VPE 3 Breite	39,000 cm
VPE 3 Länge	57,400 cm
VPE 3 Gewicht	7,510 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------