



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten
Produkt oder Komponententyp	Anschlussdose
Geräteaufbau	Abdeckung mit Einsatz
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	42 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	78,0 g
Höhe VPE1	4,2 cm
Breite VPE1	8,6 cm
Länge VPE1	8,6 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltsmenge VPE2	1440
Gewicht VPE2	143,76 kg
Höhe VPE2	115 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm
Verpackungstyp VPE3	BB1
Inhaltsmenge VPE3	5
Gewicht VPE3	430,0 g
Höhe VPE3	10 cm
Breite VPE3	9 cm
Länge VPE3	25 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------