## 520900

# Klemmstein 5polig HNA





#### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenleiste
Farbton	Weiß

#### Zusatzmerkmale

Anzahl der Pole	5	
[In] Bemessungsstrom	16 A	
Bemessungsspannung	400 V	
Anschlussposition	Oben	
Anschlüsse - Klemmen	Schraubverbindung	
Nennquerschnitt	12,5 Mm² feindrähtig 12,5 mm² starr	
Material	Duroplastisch	
Höhe	16 mm	
Länge	47 mm	
Breite	22 mm	

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-540 °C	

#### Verpackungseinheiten

t or parottain good in totto		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	1,6 cm	
VPE 1 Breite	2,3 cm	
VPE 1 Länge	4,7 cm	
VPE 1 Gewicht	50,0 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	4,0 cm	
VPE 2 Breite	6,0 cm	
VPE 2 Länge	13,5 cm	
VPE 2 Gewicht	500,0 g	
VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Menge	480	
VPE 3 Höhe	18,5 cm	
VPE 3 Breite	30,0 cm	
VPE 3 Länge	40,0 cm	
VPE 3 Gewicht	24,44 kg	
VPE 3 Gewicht	24,44 kg	

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <sup>™</sup> EU-RoHS- Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<b>₽</b> Ja	
Umweltproduktdeklaration	<sup>™</sup> Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	

#### Vertragliche Gewährleistung

Total digitality		
Garantie	18 Monate	