



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten
Produkt oder Komponententyp	Anschlussdose
Farbton	Weiß
Farbcode	RAL 1013

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau Wandgehäuse
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	12 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	167 mm
Breite	90 mm
Tiefe	59 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	258,0 g
Höhe VPE1	5,9 cm
Breite VPE1	9 cm
Länge VPE1	16,7 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	20
Gewicht VPE2	5,475 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	BB1
Inhaltsmenge VPE3	5
Gewicht VPE3	1,39 kg
Höhe VPE3	9,5 cm
Breite VPE3	18,6 cm
Länge VPE3	27 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------