



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten
Produkt oder Komponententyp	Anschlussdose
Geräteaufbau	Abdeckung mit Einsatz
Farbton	Weiß
Farbcode	RAL 1013

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	10 x 2,5 mm ²
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	150 mm
Breite	80 mm
Tiefe	55 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	260,0 g
Höhe VPE1	5,5 cm
Breite VPE1	8 cm
Länge VPE1	15 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	3,23 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	BB1
Inhaltsmenge VPE3	5
Gewicht VPE3	1,41 kg
Höhe VPE3	10,6 cm
Breite VPE3	15,4 cm
Länge VPE3	34,8 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------