



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Stecker und Erweiterungsanschluss
Steckerform	Gerade
Steckernorm	Schuko
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Farbton	Schwarz/gelb

Zusatzmerkmale

Steckerpol-Konfiguration	2-polig + E
[In] Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Gummi

Montage

Produktzertifizierungen	VDE
Schutzart (IP)	IP44

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,2 cm
VPE 1 Breite	7,2 cm
VPE 1 Länge	22,3 cm
VPE 1 Gewicht	344,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,53 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate