



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	Thermostat
Farbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Klipse
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Breite	55,4 mm
Höhe	54,9 mm
Tiefe	15 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,300 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	7,500 cm
VPE 1 Gewicht	22,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	150
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	31,100 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	3,630 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------