



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Timer
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektromechanisch

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig 1-polig
Gehäusevariante	Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Zeitverzögerung	0 - 120 minutes
Material	Kunststoff Metall
Breite	72 mm
Höhe	72 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,900 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	132,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	5,686 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---