



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp	Kondensatoren

### Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Belastungskapazität	0,33 µF
Länge	25 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,100 cm
VPE 1 Breite	2,800 cm
VPE 1 Länge	5,600 cm
VPE 1 Gewicht	4,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,200 cm
VPE 2 Breite	7,300 cm
VPE 2 Länge	9,600 cm
VPE 2 Gewicht	72,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	450
VPE 3 Höhe	19,400 cm
VPE 3 Breite	32,000 cm
VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	3,658 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---