



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Farbton	Hellgrau

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit integriertem Lichtsensor
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
[In] Bemessungsstrom	10 A
Schaltleistung in W	2300
Lichtempfindlichkeit	2...300 lux
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Material	Polykarbonat glänzend

Montage

Schutzart (IP)	IP54
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	10,700 cm
VPE 1 Gewicht	198,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	19,400 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,200 cm
VPE 2 Gewicht	7,318 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------