

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Farbton	Hellgrau

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit integriertem Lichtsensor
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
[In] Bemessungsstrom	10 A
Schaltleistung in W	2300
Lichtempfindlichkeit	2...300 lux
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Material	Polykarbonat glänzend

Montage

Schutzart (IP)	IP54
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	10,700 cm
VPE 1 Gewicht	198,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	19,400 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,200 cm
VPE 2 Gewicht	7,318 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
SCIP-Nummer	162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformatoren	Ja

China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------