



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Unterlegscheibe
Menge pro Satz	10 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	OptiLine 50 Stago
Material der Kabelkanäle	Aluminium Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	100 x 63 mm 140 x 63 mm 80 x 63 mm 140H x 63 mm 120 x 63 mm
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PP (Polypropylen)
Länge	38 mm
Höhe	5 mm
Breite	114 mm

Montage

Betriebstemperatur	-20...60 °C
--------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,700 cm
VPE 1 Breite	3,900 cm
VPE 1 Länge	11,300 cm
VPE 1 Gewicht	8,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	250
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,308 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------