



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Verstellbare Konsole
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm 161 x 72 mm 217 x 72 mm
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Stahl unlackiert
Länge	110...170 mm
Höhe	121 mm
Breite	67 mm

### Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
--------------------	-------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,900 cm
VPE 1 Breite	11,300 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
VPE 1 Gewicht	460,000 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

---

Umweltproduktdeklaration	<a href="#"> Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---