



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman MIB
Produkt- oder Komponententyp	Installationsfeld
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Zielort Produkt	Verdrahtungsgerät c/c 60 mm
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Schnappmontage
Geräteaufbau	Zugentlastung
Material	PC/ABS
Länge	71 mm
Höhe	79 mm
Breite	45 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	37,200 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	5,500 cm
VPE 2 Breite	14,500 cm
VPE 2 Länge	36,500 cm
VPE 2 Gewicht	373,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,280 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------