



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp	Innere Ecke
Kompatible Produktfamilie	INKA TEK NPT
Farbton	Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Aluminium Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm
Material	PC/ABS
Länge	145 mm
Höhe	123 mm
Breite	72 mm

Montage

Normen	EN 50085
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP20 Klammer IP40 Wandmontage

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,0 cm
VPE 1 Breite	15,6 cm
VPE 1 Länge	19,1 cm
VPE 1 Gewicht	178,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 months