



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Schalldämmstreifen
Menge pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Stago OptiLine 50
Material der Kabelkanäle	Aluminium Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	120 x 63 mm 140 x 63 mm 80 x 63 mm 100 x 63 mm 140H x 63 mm
Abschwächung	53 dB
Material	Schaumgummi
Länge	350 mm
Höhe	30 mm
Breite	45 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
--------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,200 cm
VPE 1 Breite	10,300 cm
VPE 1 Länge	40,600 cm
VPE 1 Gewicht	146,800 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------