



### Hauptmerkmale

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Produktserie   | Thorsman         |
| Produkttyp     | Schalldämmung    |
| Menge pro Satz | Satz mit 4 Stück |

### Zusatzmerkmale

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Kompatible Produktfamilie       | Stago<br>OptiLine 50                      |
| Material des Brüstungskanals    | Kunststoff                                |
| Abmessungen des Brüstungskanals | 161 x 72 mm<br>123 x 72 mm<br>100 x 52 mm |
| Material                        | Schaumgummi                               |
| Länge                           | 350 mm                                    |
| Höhe                            | 50 mm                                     |
| Breite                          | 70 mm                                     |

### Montage

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Normen             | EN 50085-1: 2005 |
| Betriebstemperatur | -20...60 °C      |

### Verpackungseinheiten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Verpackungstyp VPE1           | PCE      |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1        |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 248 g    |
| Höhe VPE1                     | 10,5 cm  |
| Breite VPE1                   | 14 cm    |
| Länge VPE1                    | 34,5 cm  |
| Verpackungstyp VPE2           | P12      |
| Inhaltmenge VPE2              | 120      |
| Gewicht VPE2                  | 41,76 kg |
| Höhe VPE2                     | 102 cm   |
| Breite VPE2                   | 80 cm    |
| Länge VPE2                    | 120 cm   |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|