



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Lamellenhalter
Menge pro Satz	10 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Stago OptiLine 50
Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm 161 x 72 mm
Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Farbe	Grau (RAL 7030)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge	34 mm
Höhe	120 mm
Breite	15 mm

Montage

Normen	EN 50085-1: 2005
Betriebstemperatur	-20...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	3,500 cm
VPE 1 Länge	12,400 cm
VPE 1 Gewicht	20,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------