



Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	Glühlampe: 2000 W, AC Halogenlampe: 1200 W, AC Leuchtstoffröhre: 1200 VA, AC Kapazitiv: : 10 A, 35 µF, AC
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Ausgangsstrom	16 A
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Zeitumstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Displaytyp	LED
Zeitverzögerung	1 s - 8 min
Einstellung der Lichtstärke	3...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...110 °
Erfassungsbereich	Vorne: 12 m Seitlich: 12 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Decke Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...25 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,200 cm
VPE 1 Breite	14,400 cm
VPE 1 Länge	18,500 cm
VPE 1 Gewicht	390,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	20,700 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm

VPE 2 Länge	40,600 cm
VPE 2 Gewicht	2,658 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------