



Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	12 V
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	12 V
Ausgangsstrom	5 A
Schutzart	Unterkriechschutz
Einschaltdauer	8 Minuten
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Steuerungstyp	Kann dezentral gesteuert werden
Zeitverzögerung	1 s - 8 min
Einstellung der Lichtstärke	3...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...220 °
Erfassungsbereich	Vorne: 16 m Seitlich: 14 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...25 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,300 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	18,200 cm
VPE 1 Gewicht	404,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	40,800 cm
VPE 2 Gewicht	2,800 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------