



Hauptmerkmale

Produktserie	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produkt oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	Glühlampe: 2000 W AC Leuchtstoffröhre: 1200 VA AC Kapazitiv: : 10 A, 35 µF AC Halogenlampe: 2000 W AC
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Schaltleistung in W	2000
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Ausgangsstrom	16 A
Schutzfunktionen	Unterkriechschutz
Taktzeit	8 Minuten
Typ Einstellung	Einstellbare Lichtempfindlichkeit
Betätigungsart	Kann dezentral gesteuert werden
Zeitverzögerung	1 s - 8 min
Einstellung der Leuchtstärke	3...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...220 °
Erfassungsbereich	Vorne: 16 m Seitlich: 14 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...25 °C

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	449 g
Höhe VPE1	10 cm
Breite VPE1	14,2 cm
Länge VPE1	18 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	5,83 kg
Höhe VPE2	32,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------