



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Dimmertyp	Universal
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Schutzart (IP)	IP20

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Infrarot und Taste
Dimmersteuerung	Remote control
Funktion verfügbar	Mit Lichtwertspeicher
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Leistungsbereich	50 - 600 VA
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Lasttyp	Ohmsch Kapazitiv Induktiv
Kompatibilität der Eingänge	Drucktasten und elektronischer Einsatz
Material	Kunststoff
Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
Höhe	90 mm
Breite	105 mm
Tiefe	65 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	12,4 cm
VPE 1 Länge	15,8 cm
VPE 1 Gewicht	375 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
