



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Relais
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektronisch

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Steuerungstyp	Touch-Typ
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge	Drucktasten und elektronischer Einsatz
Max. Schaltstrom	4,3 A
Schaltleistung in W	0...1000
Lasttyp	Induktiv Ohmsch Kapazitiv

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	95,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,14 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
