



### Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Einsatz mit Relais
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus

### Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Taste Infrarot und Taste
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	50 V 230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Eingangs-Kompatibilität	Drucktaster und elektronischer Einsatz
Maximaler Schaltstrom	4,3 A
Schaltleistung in W	0...1000
Lasttyp	Induktiv Ohmsch Kapazitiv
Material	Metall Kunststoff

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	95,0 g
Höhe VPE1	5,3 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	5,14 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---