



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Relais

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Modul
Geräteanwendung	Jalousie
Funktion verfügbar	Mit zentralem Eingang
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Kompatibilität der Eingänge	Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Max. Schaltstrom	2 A
Anzahl der Geräte	2 Motor
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Befestigungsmodus	Durch Klipse

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,100 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	9,800 cm
VPE 1 Gewicht	120,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	19,800 cm
VPE 2 Breite	30,800 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	5,816 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------