



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Relais

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Modul
Geräteanwendung	Jalousie
Funktion verfügbar	Mit zentralem Eingang
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Kompatibilität der Eingänge	Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Max. Schaltstrom	2 A
Anzahl der Geräte	2 Motor
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Befestigungsmodus	Durch Klipse
Breite	52 mm
Höhe	49 mm
Tiefe	22 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,200 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	72,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	20,100 cm
VPE 2 Breite	31,400 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	7,438 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------