



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Einsatz mit Relais
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Funk und Taste Bewegungsmelder
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Maximaler Schaltstrom	4,3 A
Schaltleistung in W	0...1000
Lasttyp	Induktiv Kapazitiv Ohmsch
Material	Kunststoff Metall

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	83,0 g
Höhe VPE1	5,3 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	4,56 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	📄 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	📄 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
