



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Relais
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie	Elektronisch

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Steuerungstyp	Funk und Taste Bewegungsmelder
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Max. Schaltstrom	4,3 A
Schaltleistung in W	0...1000
Lasttyp	Induktiv Kapazitiv Ohmsch

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	83,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,56 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
